

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 12/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	21,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de función L ₄	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Tamaño del mango	12 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 1212F11
Longitud total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500