

bimos

Silla giratoria de trabajo TEXON, tejido acolchado, con ruedas, baja, Color del asiento: BLACK



Datos de pedido

Número de pedido	965477 BLACK
GTIN	4099883003600
Clase de artículo	96J

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo TEXON con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Mecanismo encapsulado gracias a Clean Cover; superficies cerradas y lisas. Base de aluminio, gris oscuro. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: Ajuste de la altura del asiento, tecnología Auto-Motion (el respaldo y el asiento se mueven sincronizados con el cuerpo), Flex-Back (el respaldo puede bloquearse en tres posiciones diferentes), protección antichoque (el respaldo no se mueve de forma involuntaria hacia delante al soltar el bloqueo). Respaldo ergonómico. Asiento con soporte pélvico integrado y borde delantero redondeado.

Ruedas dobles de seguridad suaves, con frenos dependientes de la carga, para suelos duros. Asiento y respaldo de tapizado Duotec. El tapizado es especialmente adecuado para entornos limpios. La superficie suave es transpirable y resistente. Fácil de limpiar con los productos habituales de limpieza de tapicerías.

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

Hoja de datos

Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Capacidad de carga	150 kg
Mecanismo de sincronización	sí
Modelo ruedas	Ruedas dobles de seguridad para suelos duros
Anchura de asiento	480 mm
Serie	TEXON
Color material asiento	negro
Ejecución	con ruedas
Material superficie de asiento	Tejido
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Altura del respaldo	625 mm
Norma	DIN 68877
Modelo regulación de la altura	Pistón de gas
Peso	18 kg
Profundidad de asiento	455 mm
Capacidad de carga silla	150 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 620 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo