



Grillete, Capacidad de carga WLL SF 6:1: 17t



Datos de pedido

Número de pedido	086482 17
GTIN	2050001758071
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Grilletes contorneados con perno de seguridad de acero de alta resistencia, superficie galvanizada por inmersión en caliente.

Nota:

SF 6:1 = factor de seguridad 6.

Descripción técnica

Ø perno D	42 mm
Capacidad de carga	17 t
Ø ojal E	98 mm
Anchura asiento en perno A	61 mm
Peso	8,79 kg
Anchura ojal B	38 mm
Distancia ojal-perno C	148 mm

Tipo de producto

Grillete