

Garant**VB.. T 160408, Clase: HU7310**

Datos de pedido

Número de pedido	261234 HU7310
GTIN	4045197696274
Clase de artículo	21G

Descripción

VB.. T 160408 HU7310 Clase: HU7310
Rompevirutas: AM
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,1 - 4 mm
Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 350 - 600 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,

Rompevirutas	AM
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	VBGT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado