

LOCTITE**Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 401**

Datos de pedido

Número de pedido	083352 401
GTIN	4100630401201
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Adhesivo instantáneo universal para prácticamente todos los materiales, tales como plásticos, elastómeros, metales, de preferencia para **papel, cartón, madera, cuero y tejidos**.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Quality Dress	LOCTITE 401
Resistencia manual al cabo de	5 - 10 s
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	20 N/mm ²
Viscosidad dinámica	70 - 110 mPas

Temperatura de almacenamiento	2 °C
Color	transparente
Base química	Cianoacrilato de etilo
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Papel
adecuado para material	Vidrio
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Cuero
adecuado para material	Tejido
adecuado para material	Elastómero
Margen de temperatura de aplicación	-40 °C
Forma	líquido
Densidad	1,05 g/cm ³
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Capacidad	20 ml
intersticio máximo	0,15 mm
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido