

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261313 25/11
GTIN	4045197655967
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2525M11
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500