

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020K16
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud de la cabeza L ₁	29,5 mm
Calzo	269005 8
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 8	269005 8
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500