

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/11mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	261308 16/11
GTIN	4045197655899
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Código ISO Soporte	SVHCR/L 1616H11
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	13 mm
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500