


Garant**Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha, HB7020, Altura de paso: 4,5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	270712 4,5
GTIN	4045197369581
Clase de artículo	21J

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca exterior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6 g.

Descripción técnica

Material de corte	MD
Paso de rosca	4,5 mm
Aplicación interior/externo	exterior
Tipo de boca	derecha
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HB7020
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF

Tipo de rosca	MF-LH
Tipo de rosca	M-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Espesor	4,76 mm
Tam. de plaquita L	22 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	120 m/min	N
continuo	adecuado con restricciones		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

