

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	269005 8
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2525M16
Longitud de la cabeza L ₁	32,5 mm
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	16 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 8	269005 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500