

# Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm



### Datos de pedido

Número de pedido	261312 20/11
GTIN	4045197653826
Clase de artículo	21T

#### Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	24 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020K11
Plaquita de corte adecuada	VC 1103
Anchura de función L₄	25 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Hoja de datos

#### Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500