

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261312 20/11
GTIN	4045197653826
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	24 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020K11
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500