

**Tornillo de cáncamo, Ø de rosca: M42****Datos de pedido**

Número de pedido	086472 M42
GTIN	2050001757920
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Ø de rosca	M42
Longitud de rosca tuerca E	30 mm
Ø exterior anillo B	144 mm
Peso	4,15 kg
Ø interior anillo A	80 mm
Altura total F	147 mm

Ø collar apoyo C	85 mm
Longitud de rosca	63 mm
Medida D	32 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	24 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo