


Garant**Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha, HB7125, Altura de paso: 1,75mm**

Datos de pedido

Número de pedido	270704 1,75
GTIN	4045197453075
Clase de artículo	21J

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca exterior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6 g.

Descripción técnica

Material de corte	MD
Paso de rosca	1,75 mm
Aplicación interior/externo	exterior
Tipo de boca	derecha
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HB7125
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF

Tipo de rosca	MF-LH
Tipo de rosca	M-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Espesor	3,6 mm
Tam. de plaquita L	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	60 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		