

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261312 20/16
GTIN	4045197653840
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 8
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	29,5 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020K16
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 8	269005 8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500