

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 12/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	12 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Código ISO Soporte	SVHCR/L 1212F11
Anchura de función L ₄	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	13 mm
Longitud total L	80 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500