

WEKEM®**Cartucho de silicona de alta temperatura, 310 ml, Color: RED**

Datos de pedido

Número de pedido	083495 RED
GTIN	4260205360347
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

Cartuchos de silicona para hermetizar, pegar, sellar, y para la compensación de tolerancias y diferencias de temperatura.

Para calderas, climatizadores, secadores; también como junta deformable en motores, engranajes, etc. **Reticulación al acetato**, alta elasticidad, resistente al calor hasta 300 °C.

Aplicación:

Obturación de carcasas de motores, tapas de engranajes, válvulas y carcasas, cárteres, bombas de aceite, bombas de agua, instalaciones de calefacción, hornos industriales y cerámicos, conductos de gases de escape, aparatos de aire acondicionado, cajas de baterías y faros.

Descripción técnica

Color	rojo
Quality Dress	Paquete de prensa de silicona HT
Forma	pastoso
Resistencia funcional según	1440 min
Temperatura de procesamiento	5 - 35 °C

Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	resistente a la corrosión atmosférica
Propiedad	resistente a la grasa
Propiedad	elasticidad permanente
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Punto de inflamación	100 °C
Temperatura de almacenamiento	5 - 25 °C
Capacidad	310 ml
Base química	Silicona
Capacidad de estiramiento	300 %
Resistencia manual al cabo de	5 min
adecuado para material	Cerámica
adecuado para material	Acero fino
adecuado para material	Vidrio
adecuado para material	Aluminio
Dureza según Shore A	30
Densidad	1,08 g/cm ³
Margen de temperatura de aplicación	-60 - 260 °C
Atributo del nombre de producto	310 ml
Tipo de producto	Pasta para juntas

Accesorios

Surtido de pistolas de calafatear completamente revestidas,4 piezas Tipo	083502
Pistola de calafatear de aire comprimido	083507
Pistola de calafatear12:1 Tipo	083501
Pistola para cartuchos	083500