

**Garant****Cono de sujeción plano forma ADB, SK 50 A = 130, Ø de sujeción D1: 25mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 300345 25     |
| GTIN              | 4045197284136 |
| Clase de artículo | 31A           |

**Descripción****Ejecución:**

Con perforación de chip RFID de Balluff.

**GARANT –**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

|   |               |
|---|---------------|
| Longitud de voladizo medida A               | 130 mm        |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>                | 25 mm         |
| Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900 | 25            |
| Ø exterior D                                | 65 mm         |
| Adaptador                                   | SK 50 A = 130 |
| Norma                                       | DIN 6359      |
| Norma asiento                               | ISO 7388-1    |
| Forma                                       | ADB           |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm    |
| Precisión de concentricidad                         | ≤ 3 μm                 |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                    |
| Tipo de producto                                    | Cono de sujeción plano |

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308760 50 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308765 50 |
| Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308740 50 |
| Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308620 50 |
| Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308610 50 |
| Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50   | 308660 50 |
| Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50   | 308615 50 |
| Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308640 50 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308795 50 |
| Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50   | 308605 50 |
| Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 | 308820 50 |
| Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308650 50 |
| Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50                           | 308830 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50                                   | 308600 50 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50                 | 308785 50 |
| Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308720 50 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50                 | 308790 50 |
| Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 25 mm                           | 309900 25 |