

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	10 mm
Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	SVVCN 2020K16
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	31 mm
Calzo	269005 8
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Calzo Tipo 8	269005 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500