

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Anchura de función L_4 de los soportes neutros	12,5 mm
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Código ISO Soporte	SVVCN 2525M16
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Voladizo L_1 de los soportes neutros	38 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tamaño del mango	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 8
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 8	269005 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500