

LOCTITE**Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 454**

Datos de pedido

Número de pedido	083352 454
GTIN	5010266454160
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Gel adhesivo instantáneo universal. Apropriado para **prácticamente todos los materiales**. No gotea, ideal para aplicaciones en superficies verticales o por encima de la cabeza.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Quality Dress	LOCTITE 454
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	20,9 N/mm ²
Resistencia manual al cabo de	5 - 10 s
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Viscosidad dinámica	150 - 450 mPas

Temperatura de almacenamiento	2 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Color	transparente
adecuado para material	Cuero
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Papel
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Cartón
adecuado para material	Elastómero
adecuado para material	materiales porosos
Clase de mercancía peligrosa	9
Propiedad	Pegamento anaeróbico
Propiedad	no se adhiere
Margen de temperatura de aplicación	-40 °C
Forma	Gel
Base química	Cianoacrilato de etilo
Densidad	1,05 g/cm ³
Capacidad	20 ml
intersticio máximo	0,15 mm
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido