

**Garant****Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	44 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	3,5 mm
Código ISO Soporte	AH25R SVJCR/L16
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	14,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	28 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	24 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500