

**Tornillo de cáncamo, Ø de rosca: M48****Datos de pedido**

Número de pedido	086472 M48
GTIN	2050001758057
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

**Nota:**

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Altura total F	168 mm
Peso	6,2 kg
Longitud de rosca tuerca E	35 mm
Ø collar apoyo C	100 mm
Ø interior anillo A	90 mm
Ø de rosca	M48

Ø exterior anillo B	166 mm
Longitud de rosca	68 mm
Medida D	38 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	32 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo