

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	11 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	21 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud de la cabeza L_1	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	AH16Q SVUCR/L11
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500