

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SVCN 1212F11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud total L de los soportes neutros	80 mm
Tamaño del mango	12 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	18 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500