

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	4,6 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	22 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	30 mm
Código ISO Soporte	AH16M SVJCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Anchura de cuello $L_4$	11,6 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	142 grados
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5xD
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500