

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261330 20/11 |
| GTIN | 4045197653963 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|------------------|
| Tamaño de placa | 11 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 38 mm |
| Anchura de cuello L ₄ | 12 mm |
| Código ISO Soporte | AH20Q SVJCR/L11 |
| Plaquita de corte adecuada | VC.. 1103.. |
| Desplazamiento central L ₃ | 4,6 mm |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 25 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 |
| Longitud total L | 180 mm |
| Longitud de sujeción L ₂ | 19 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 142 grados |
| Ø de mango D _s | 20 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 5×D |
| Material de corte | HSS |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 7 | 269028 7 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |