

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Voladizo L_1 de los soportes neutros	31 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVVCN 2020K11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Anchura de función L_4 de los soportes neutros	10 mm
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Tamaño del mango	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500