

LOCTITE**Producto de ensamblaje, 50 ml, ID del fabricante: 638**

Datos de pedido

Número de pedido	083341 638
GTIN	4058093008966
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

Resistencia elevada a cargas dinámicas, axiales y radiales.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Quality Dress	LOCTITE 638
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Identificación de sustancia peligrosa	GHS05: Efecto cáustico
Resistencia manual al cabo de	15 min
Capacidad	50 ml

Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Par inicial de arranque mínimo	57 Nm
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
intersticio máximo	0,25 mm
adecuado para material	Acero
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ajuste a presión firme o con holgura
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Viscosidad dinámica	2000 - 3000 mPas
Base química	Metacrilato de uretano
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	resistente al aceite
Color	verde
Forma	líquido
Margen de temperatura de aplicación	-75 - 180 °C
Punto de inflamación	93,3 °C
Clase de resistencia	altamente resistente
Desmontaje	únicamente mediante calentamiento
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Producto de ensamblaje

Accesorios

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50