

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	28 mm
Código ISO Soporte	AH25R SVJCR/L16
Longitud de la cabeza L_1	44 mm
Desplazamiento central L_3	3,5 mm
Anchura de cuello L_4	14,5 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5xD
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500