

Garant

Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Código ISO Soporte	SVVCN 2525M11
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	39 mm
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	12,5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500