

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	AH16M SVJCR/L11
Desplazamiento central L ₃	4,6 mm
Anchura de cuello L ₄	11,6 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	22 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500