

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261345 16/11
GTIN	4045197656179
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	21 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	16,5 mm
Código ISO Soporte	A16Q SVQCR/L11
Desplazamiento central $L_3$	11 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15,5 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500