

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	24 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	38 mm
Código ISO Soporte	A20Q SVJCR/L11
Anchura de cuello $L_4$	11 mm
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central $L_3$	2 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción $L_2$	19 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	142 grados
Ø de mango $D_s$	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500