

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm**


Datos de pedido

Número de pedido	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A20R SVQCR/L11
Longitud de la cabeza L ₁	26,1 mm
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D _{min.}	24 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	19 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500