

Garant**VC. T 110304, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 110304 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	SS

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado