

LOCTITE**Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 480**

Datos de pedido

Número de pedido	083352 480
GTIN	4100630166131
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Adhesivo instantáneo tenaz al impacto de color negro, para uniones pegadas de metales o de **metal / goma**. Máxima resistencia contra la sollicitación por cizallamiento y choques, incluso en caso de humedad.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Quality Dress	LOCTITE 480
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia manual al cabo de	60 - 120 s
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	22 - 30 N/mm ²
Viscosidad dinámica	100 - 200 mPas

Temperatura de almacenamiento	2 - 8 °C
Densidad	1,05 g/cm ³
Duración a partir de la fecha de fabricación	17 mes
Margen de temperatura de aplicación	-40 - 100 °C
Propiedad	resistente a la humedad
Propiedad	resistente a choques
Propiedad	tenaz al impacto
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Vidrio
adecuado para material	Elastómero
Forma	líquido
Color	negro
Base química	Cianoacrilato de etilo
Capacidad	20 ml
intersticio máximo	0,15 mm
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido