

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
32/16mm**


### Datos de pedido

Número de pedido	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño de placa	16 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	40 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Código ISO Soporte	A32S SVQCR/L16
Desplazamiento central $L_3$	22 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	33,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 8
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción $L_2$	31 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Ø de mango $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 8	269005 8
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500