

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	21 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A16Q SVQCR/L11
Longitud de la cabeza L ₁	16,5 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L ₂	15,5 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500