

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 8
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	49 mm
Código ISO Soporte	A40T SVQCR/L16
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L ₂	39 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 8	269005 8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500