

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/16mm**



Datos de pedido

Número de pedido	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tornillo para calzo	269013 2
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Código ISO Soporte	A32S SVUCR/L16
Longitud de la cabeza L ₁	33,5 mm
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 8
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L ₂	31 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 8	269005 8
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500