


Garant

Plaquita de perfil total 55° exterior, derecha, HB7125, Cantidad de pasos / pulgadas: 11

**Datos de pedido**

Número de pedido	270803 11
GTIN	4045197463111
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Número de hilos / pulgada	11
Material de corte	MD
Aplicación interior/exterior	exterior
Tipo de boca	derecha
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HB7125
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	BSP
Tipo de rosca	G
Tipo de rosca	G-LH

Tipo de rosca	BSP-LH
Ángulo de flanco	55 grados
Espesor	3,6 mm
Tam. de plaquita L	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	60 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		