

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261344 20/11
GTIN	4045197656148
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Código ISO Soporte	A20R SVQCR/L11
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	24 mm
Longitud de la cabeza L_1	26,1 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	19 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500