

Garant
VC. T 160404, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm

Rompevirutas	SS
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado