

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	33,5 mm
Código ISO Soporte	A32S SVUCR/L16
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Calzo	269005 8
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L ₂	31 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 8	269005 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500