

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
40/16mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Calzo	269005 8
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	27 mm
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Código ISO Soporte	A40T SVUCR/L16
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	49 mm
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	39 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Calzo Tipo 8	269005 8
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500