

**LOCTITE****Producto de ensamblaje, 50 ml, ID del fabricante: 648**

## Datos de pedido

Número de pedido	083341 648
GTIN	5010266006659
Clase de artículo	04L

## Descripción

### Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

### Aplicación:

Producto de ensamblaje universal, alta resistencia térmica. Preferentemente para cojinetes, árboles, etc.

### Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

## Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Identificación de sustancia peligrosa	GHS05: Efecto cáustico
Quality Dress	LOCTITE 648
Resistencia manual al cabo de	10 min

Par inicial de arranque mínimo	29 Nm
Viscosidad dinámica	450 - 550 mPas
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	resistente al aceite
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Capacidad	50 ml
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ajuste a presión firme o con holgura
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Base química	Metacrilato de uretano
Forma	líquido
intersticio máximo	0,15 mm
Color	verde
adecuado para material	Acero
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Punto de inflamación	93,3 °C
Margen de temperatura de aplicación	-75 - 180 °C
Resistencia funcional según	3 h
Desmontaje	únicamente mediante calentamiento
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Producto de ensamblaje

## Accesorios

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50