

**Garant****VCGT 110302, Clase: HU7310**

## Datos de pedido

Número de pedido	261453 HU7310
GTIN	4045197671561
Clase de artículo	21G

## Descripción

VCGT 110302 HU7310 Clase: HU7310  
Rompevirutas: AM  
Tolerancia: G  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 350 - 600 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Rompevirutas	AM

Aplicación principal	N
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	VCGT 110302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado