

Garant**VCGT 160402, Clase: HB7310**

Datos de pedido

Número de pedido	261457 HB7310
GTIN	4045197671707
Clase de artículo	21G

Descripción

VCGT 160402 HB7310 Clase: HB7310
Rompevirutas: AM
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,1 - 4 mm
Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 350 - 600 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	AM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,

Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCGT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado