

LOCTITE**Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 496**

Datos de pedido

Número de pedido	083352 496
GTIN	4100630496160
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Adhesivo instantáneo universal para prácticamente todos los materiales. Óptimo para **metales**. En comparación con tam. 401, resistencia ligeramente superior, menor estabilidad térmica.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Resistencia a la tracción y al cizallamiento	20 - 30 N/mm ²
Resistencia manual al cabo de	20 - 40 s
Quality Dress	LOCTITE 496
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Viscosidad dinámica	125 mPas

Temperatura de almacenamiento	2 °C
Clase de mercancía peligrosa	9
Forma	líquido
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Elastómero
Base química	Cianoacrilato de metilo
Densidad	1,09 g/cm ³
Margen de temperatura de aplicación	-40 - 80 °C
Color	transparente
Duración a partir de la fecha de fabricación	20 mes
Capacidad	20 ml
intersticio máximo	15 mm
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido